



## ÁRLISTA - KORONG/RÚD MÁGNESEK

**2012. január 1.**

**Euromagnet Hungary Kft.**

1102 Budapest, Halom u. 20. Telefon/Fax : 260-0799, 257-7119

E-mail: [info@euromagnet.hu](mailto:info@euromagnet.hu)


SKYPE: eurobarbi

**[www.euromagnet.hu](http://www.euromagnet.hu)**


Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

# Mágnesezési irányok


**Axiális mágnesezésű**  
**- gyűrű mágnes**




**Radiális mágnesezésű**  
**-gyűrű mágnes**




**Axiális mágnesezésű**  
**- korong mágnes**




**Radiális mágnesezésű**  
**- korong mágnes**




**Mágnesezés irány**  
**-hasáb mágnes**



**Mágnesezés irány**  
**-hasáb mágnes**



**Mágnesezés irány**  
**-hasáb mágnes**



## Mágnesek adat tábláiban található jelzések magyarázata

<b>Anyag</b>	=	<b>mágnes anyagának jelölése</b> ( <i>gyűjtő jelölés, mely a mágnes összes tulajdonságát magába foglalja</i> )
<b><i>Br.</i></b>	=	<b>remanencia vagy remanenciasűrűség</b>
<b><i>BH<sub>max</sub></i></b>	=	<b>érték, ami az energiasűrűség mértéke (kJ/m<sup>3</sup>)</b>
<b>BH<sub>c</sub></b>	=	<b>a mágneses fluxussűrűséghez tartozó koercitív erő</b>
<b>JH<sub>c</sub></b>	=	<b>a mágneses polarizációhoz tartozó koercitív erő</b>
<b>Munka pont</b>	=	<b>a mágnesek maximális hő tűrésének pontja</b>
<b>Curie pont</b>	=	<b>a mágneses anyag teljes lemágneseződésének értéke</b>

## FERRIT MÁGNESEK

Anyag	Br.		HcB		HcJ		BH – max.	
	mT	KG	KA/m	KOe	KA/m	KOe	Kj/m <sup>3</sup>	MGOe
<b>Y 8 T</b>	200 – 235	2,0 – 2,35	125 – 160	1,57 – 2,01	210 – 280	2,64 – 3,52	6,5 – 9,5	0,8 – 1,2
<b>Y 20</b>	320 – 380	3,2 – 3,8	135 – 190	1,70 – 2,38	140 – 195	1,76 – 2,45	18,0 – 22,0	2,3 – 2,8
<b>Y 22 H</b>	310 – 360	3,1 – 3,6	220 – 2500	2,77 – 3,14	280 – 320	3,52 – 4,02	20,0 – 24,0	2,5 – 3,0
<b>Y 23</b>	320 – 370	3,2 – 3,7	170 – 190	2,14 – 2,38	190 – 230	2,39 – 2,89	20,0 – 25,5	2,5 – 3,2
<b>Y 25</b>	360 – 400	3,6 – 4,0	135 – 170	1,70 – 2,14	140 – 200	1,76 – 2,51	22,5 – 28,0	2,8 – 3,5
<b>Y 26 H</b>	360 – 390	3,6 – 3,9	220 – 250	2,77 – 3,14	225 – 255	2,83 – 3,21	23,0 – 28,0	2,9 – 3,5
<b>Y 27 H</b>	370 – 400	3,7 – 4,0	205 – 250	2,58 – 3,14	210 – 255	2,64 – 3,21	25,0 – 29,0	3,1 – 3,7
<b>Y 28</b>	370 – 400	3,7 – 4,0	175 – 210	2,20 – 2,64	180 – 220	2,26 – 2,77	26,0 – 30,0	3,3 – 3,8
<b>Y 30 H-1</b>	380 – 400	3,8 – 4,0	230 – 275	2,89 – 3,46	235 – 290	2,95 – 3,65	27,0 – 32,0	3,4 – 4,1
<b>Y 30 H-2</b>	395 – 415	3,95–4,15	275 – 300	3,46 – 3,77	310 – 335	3,90 – 4,21	28,5 – 32,5	3,5 – 4,0
<b>Y 32</b>	400 – 420	4,0 – 4,2	160 – 190	2,01 – 2,38	165 – 195	2,07 – 2,45	30,0 – 33,5	3,8 – 4,2
<b>Y 33</b>	410 – 430	4,1 – 4,3	220 – 250	2,77 – 3,14	225 – 255	2,83 – 3,21	31,5 – 35,0	4,0 – 4,4

### Bárium Ferrit - KORONG

CIKKSZÁM	Forma	Fajta	Írány	D(mm)	/	H(mm)	Bruttó Ft./db
BFi6x5,5x2K	Korong	Bárium-Ferrit	kulcs/izotróp	6	5,5	2	50
BFi6x2,5K	Lencse n.	Bárium-Ferrit	izotróp	6		2,5	55
BFi6x5,5x5K	Korong	Bárium-Ferrit	kulcs/izotróp	6	5,5	5	50
BFi7x6,5x3K	Korong	Bárium-Ferrit	kulcs/izotróp	7	6,5	3	55
BFi10x5K	Korong	Bárium-Ferrit	izotróp	10		5	50
BFi18x13K	Korong	Bárium-Ferrit	izotróp	18		13	90
BFi25x8K	Korong	Bárium-Ferrit	izotróp	25		8	115

### Stroncium Ferrit - KORONG

CIKKSZÁM	Forma	Fajta	Írány	D(mm)	H(mm)	Bruttó Ft / db
SrFe8x3,6K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	8	3,6	45
SrFe10x3K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	10	3	50
SrFe10x5K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	10	5	55
SrFe10x15K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	10	15	120
SrFe12x3K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	12	3	60
SrFe15x3K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	15	3	70
SrFe15,6x10K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	15,6	10	120
SrFe17x10K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	17	10	145
SrFe17,8x3K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	17,8	3	75
SrFe18x10K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	18	10	150
SrFe18,5x3,5K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	18,5	3,5	80
SrFe20x3K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	20	3	100
SrFe20x5K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	20	5	110
SrFe25x10K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	25	10	210
SrFe30x3K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	30	3	180
SrFe30x10K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	30	10	255
SrFe50x10K	Korong	Stroncium-Ferrit	anizotróp	50	10	290

## ALNICO MÁGNESEK

CAST - ÖNTÖTT				
Anyag	Br (Gs)	HCB (Oe)	BH – max. (MGOe)	D (g/cm <sup>3</sup> )
LNG 13	7 000	600	1,6	7
LNG 37	12 000	600	4,63	7,3
LNG 40	12 500	600	5,0	7,3
LNG 44	12 500	650	5,5	7,3
LNG 52	13 000	700	6,5	7,3
LNGT 28	10 000	720	3,5	7,3
LNGT 38	8 000	1 380	4,8	7,3
LNGT 60	9 000	1 380	7,5	7,3
LNGT 72	10 500	1 400	9,0	7,3
LNGT 36 J	7 000	1 750	4,5	7,3

**AlNiCo - Hasáb, korong, rúd**

<b>CIKKSZÁM</b>	<b>Forma</b>	<b>Típus</b>		<b>D</b>	<b>H</b>	<b>Bruttó Ft/db</b>
A3x4K	Korong	Alnico		3	4	140
A5,9x28K	Korong	Alnico		5,9	28	485
A6x25K	Korong	Alnico		6	25	460
A7x25K	Korong	Alnico		7	25	485
A8x40K	Korong	Alnico		8	40	975
A9x65K	Korong	Alnico		9	65	1265
A12x80K	Korong	Alnico		12	80	2030
A40x50K	Korong	Alnico		40	50	2720
A26x20x10K	Hasáb	Alnico	26	20	10	780
A100x15x10K	Rúd	Alnico (piros – zöldre festett)	100	15	10	3860
A12x150K	Rúd - kerek	Alnico (piros – zöldre festett)		12	150	4165

## NEODÍMIUM MÁGNESEK

MÁGNESES TULAJDONSÁGOK									
Anyag	Br		Hcb		Hcj		BH – max.		MUNKA PONT
	mT	kGs	kA/m	kOe	kA/m	kOe	kJ/m <sup>3</sup>	MGOe	
<b>N 27</b>	1030 – 1080	10,3 – 10,8	– 796	– 10,0	– 955	– 12	199 – 231	25 – 29	80 °C
<b>N 30</b>	1080 – 1130	10,8 – 11,3	– 796	– 10,0	– 955	– 12	223 – 247	28 – 31	80 °C
<b>N 33</b>	1130 – 1170	11,3 – 11,7	– 836	– 10,5	– 955	– 12	247 – 271	31 – 34	80 °C
<b>N 35</b>	1170 – 1220	11,7 – 12,2	– 868	– 10,9	– 955	– 12	263 – 287	33 – 36	80 °C
<b>N 38</b>	1220 – 1250	12,2 – 12,5	– 899	– 11,3	– 955	– 12	287 – 310	36 – 39	80 °C
<b>N 40</b>	1250 – 1280	12,5 – 12,8	– 907	– 11,4	– 955	– 12	302 – 326	38 – 41	80 °C
<b>N 42</b>	1280 – 1320	12,8 – 13,2	– 915	– 11,5	– 955	– 12	318 – 342	40 – 43	80 °C
<b>N 45</b>	1320 – 1380	13,2 – 13,8	– 923	– 11,6	– 955	– 12	342 – 366	43 – 46	80 °C
<b>N 48</b>	1380 – 1420	13,8 – 14,2	– 923	– 11,6	– 876	– 12	366 – 390	46 – 49	80 °C
<b>N 50</b>	1400 – 1450	14,0 – 14,5	– 796	– 10,0	– 876	– 11	382 – 406	48 – 51	60 °C
<b>N 52</b>	1430 – 1480	14,3 – 14,8	– 796	– 10,0	– 876	– 11	398 – 422	50 – 53	60 °C
<b>30 M</b>	1080 – 1130	10,8 – 11,3	– 796	– 10,0	– 1114	– 14	223 – 247	28 – 31	100 °C
<b>33 M</b>	1130 –	11,3 –	– 836	– 10,5	– 1114	– 14	247 –	31 –	100 °C

	1170	11,7					263	33	
<b>35 M</b>	1170 – 1220	11,7 – 12,2	– 868	– 10,9	– 1114	– 14	263 – 287	33 – 36	100 °C
<b>38 M</b>	1220 – 1250	12,2 – 12,5	– 899	– 11,3	– 1114	– 14	287 – 310	36 – 39	100 °C
<b>40 M</b>	1250 – 1280	12,5 – 12,8	– 923	– 11,6	– 1114	– 14	302 – 326	38 - 41	100 °C
<b>42 M</b>	1280 – 1320	12,8 – 13,2	– 955	– 12,0	– 1114	– 14	318 – 342	40 – 43	100 °C
<b>45 M</b>	1320 – 1380	13,2 – 13,8	– 995	– 12,5	– 1114	– 14	342 – 366	43 – 46	100 °C
<b>48 M</b>	1360 – 1430	13,6 – 14,3	– 1027	– 12,9	– 1114	– 14	366 – 390	46 – 49	100 °C
<b>50 M</b>	1400 – 1450	14,0 – 14,5	– 1033	– 13,0	– 1114	– 14	382 – 406	48 – 51	100 °C
<b>30 H</b>	1080 – 1130	10,8 – 11,3	– 796	– 10,0	– 1353	– 17	223 – 247	28 – 31	120 °C
<b>33 H</b>	1130 – 1170	11,3 – 11,7	– 836	– 10,5	– 1353	– 17	247 – 271	31 – 34	120 °C

<b>35 H</b>	1170 – 1220	11,7 – 12,2	– 868	– 10,9	– 1353	– 17	263 – 287	33 – 36	120 °C
<b>38 H</b>	1220 – 1250	12,2 – 12,5	– 899	– 11,3	– 1353	– 17	287 – 310	36 – 39	120 °C
<b>40 H</b>	1250 – 1280	12,5 – 12,8	– 923	– 11,6	– 1353	– 17	302 – 326	38 – 41	120 °C
<b>42 H</b>	1280 – 1320	12,8 – 13,2	– 955	– 12,0	– 1353	– 17	318 – 342	40 – 43	120 °C
<b>45 H</b>	1300 – 1360	13 – 13,6	– 963	– 12,1	– 1353	– 17	326 – 358	43 – 46	120 °C
<b>48 H</b>	1370 – 1430	13,7 – 14,3	– 995	– 12,5	– 1353	– 17	366 – 390	46 – 49	120 °C
<b>30 SH</b>	1080 – 1130	10,8 – 11,3	– 804	– 10,1	– 1592	– 20	223 – 247	28 – 31	150 °C

<b>33 SH</b>	1130 – 1170	11,3 – 11,7	– 844	– 10,6	– 1592	– 20	247 – 271	31 – 34	150 °C
<b>35 SH</b>	1170 – 1220	11,7 – 12,2	– 876	– 11,0	– 1592	– 20	263 – 287	33 – 36	150 °C
<b>38 SH</b>	1220 – 1250	12,2 – 12,5	– 907	– 11,4	– 1592	– 20	287 – 310	36 – 39	150 °C
<b>40 SH</b>	1240 – 1280	12,5 – 12,8	– 939	– 11,8	– 1592	– 20	302 – 326	38 – 41	150 °C
<b>42 SH</b>	1280 – 1320	12,8 – 13,2	– 987	– 12,4	– 1592	– 20	318 – 342	40 – 43	150 °C
<b>45 SH</b>	1320 – 1380	13,2 – 13,8	–1003	– 12,6	– 1592	– 20	342 – 366	43 – 46	150 °C
<b>28 UH</b>	1020 – 1080	10,2 – 10,8	– 764	– 9,6	– 1990	– 25	207 – 231	26 – 29	180 °C
<b>30 UH</b>	1080 – 1130	10,8 – 11,3	– 812	– 10,2	– 1990	– 25	223 – 247	28 – 31	180 °C
<b>33 UH</b>	1130 – 1170	11,3 – 11,7	– 852	– 10,7	– 1990	– 25	247 – 271	31 – 34	180 °C
<b>35 UH</b>	1180 – 1220	11,8 – 12,2	– 860	– 10,8	– 1990	– 25	263 – 287	33 – 36	180 °C
<b>38 UH</b>	1220 – 1250	12,2 – 12,5	– 876	– 11,0	– 1990	– 25	287 – 310	36 – 39	180 °C
<b>28 EH</b>	1040 – 1090	10,4 – 10,9	– 780	– 9,8	– 2388	– 30	207 – 231	26 – 29	200 °C
<b>30 EH</b>	1080 – 1130	10,8 – 11,3	– 812	– 10,2	– 2388	– 30	223 – 247	28 – 31	200 °C
<b>33 EH</b>	1130 – 1170	11,3 – 11,7	– 836	– 10,5	– 2388	– 30	247 – 271	31 – 34	200 °C
<b>35 EH</b>	1170 – 1220	11,7 – 12,2	– 876	– 11,0	– 2388	– 30	263 – 287	33 – 36	200 °C

## NEODÍMIUM KORONG-RÚD MÁGNESEK

CIKKSZÁM	Forma	Típus	Méret	Bruttó Ft/db		
<b>Neodímium – Korong / 1mm – 4 mm –ig</b>						
N1x2R-N35	Rúd	Neodímium	N35	1	2	60
N1x2R-N48	Rúd	Neodímium	N48	1	2	65
N1x2,5R-N50	Rúd	Neodímium	N50	1	2,5	70
N1x3R-N35	Rúd	Neodímium	N35	1	3	70
N1x3R-N48	Rúd	Neodímium	N48	1	3	80
N1,5x0,5K-N50	Korong	Neodímium	N50	1,5	0,5	80
N1,5x1K-N50	Korong	Neodímium	N50	1,5	1	85
N2x1K-N35	Korong	Neodímium	N35	2	1	85
N2x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	2	2	100
N2x3R-N35	Rúd	Neodímium	N35	2	3	100
N2x3R-N48	Rúd	Neodímium	N48	2	3	105
N2x4R-N35	Rúd	Neodímium	N35	2	4	105
N2x4R-N48	Rúd	Neodímium	N48	2	4	110
N2x5R-N35	Rúd	Neodímium	N35	2	5	110
N2x5R-N48	Rúd	Neodímium	N48	2	5	115
N2x8R-N48	Rúd	Neodímium	N48	2	8	130
N2x10R-N35	Rúd	Neodímium	N35	2	10	145
N2x10R-N48	Rúd	Neodímium	N48	2	10	150
N2,5x1K-N50	Korong	Neodímium	N50	2,5	1	100
N3x1K-N48	Korong	Neodímium	N48	3	1	100
N3x1K-N50	Korong	Neodímium	N50	3	1	105
N3x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	3	2	105
N3x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	3	3	110
N3x3K-N35SH	Korong	Neodímium	N35SH	3	3	115
N3x4R-N35	Rúd	Neodímium	N35	3	4	125
N3x4R-N48	Rúd	Neodímium	N48	3	4	130
N3x5R-N35	Rúd	Neodímium	N35	3	5	130
N3x5R-N48	Rúd	Neodímium	N48	3	5	135
N3x6R-N48	Rúd	Neodímium	N48	3	6	145
N3x8R-N35	Rúd	Neodímium	N35	3	8	145
N3x8R-N48	Rúd	Neodímium	N48	3	8	150
N3x10R-N35	Rúd	Neodímium	N35	3	10	155

N3x20R-N48	Rúd	Neodímium	N48	3	20	310
N4x1K-N48	Korong	Neodímium	N48	4	1	110
N4x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	4	2	110
N4x2,5K-N35	Korong	Neodímium	N35	4	2,5	115
N4x2,6K-N35	Korong	Neodímium	N35	4	2,6	115
N4x4K-N35	Korong	Neodímium	N35	4	4	125
N4x5R-N35	Rúd	Neodímium	N35	4	5	130
N4x5R-N48	Rúd	Neodímium	N48	4	5	160
N4x6R-N35	Rúd	Neodímium	N35	4	6	135
N4x8R-N35ni	Rúd	Neodímium	N35 Ni	4	8	200
N4x8R-N35ni*	Rúd	Neodímium	N35 Ni radial	4	8	200
N4x8R-N35e	Rúd	Neodímium	N35 epoxy	4	8	205
N4x8R-N35ag	Rúd	Neodímium	N35, ezüst	4	8	205
N4x10R-N48	Rúd	Neodímium	N48	4	10	180
N4x12R-N35	Rúd	Neodímium	N35	4	12	185
N4x12R-N48	Rúd	Neodímium	N48	4	12	195
<b>Neodímium – Korong / 5 mm - 8 mm – ig</b>						
N5x1K-N35	Korong	Neodímium	N35	5	1	115
N5x1K-N48	Korong	Neodímium	N48	5	1	125
N5x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	5	2	125
N5x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	5	2	130
N5x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	5	3	130
N5x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	5	3	135
N5x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	5	5	150
N5x5,3R-N35	Rúd	Neodímium	N35	5	5,3	150
N5x6R-N35	Rúd	Neodímium	N35	5	6	165
N5x6R-N48	Rúd	Neodímium	N48	5	6	155
N5x8,47R-N45	Rúd	Neodímium	N45	5	8,47	193
N5x10R-N35	Rúd	Neodímium	N35	5	10	180
N5x10R-N35SH	Rúd	Neodímium	N35SH	5	10	185
N5x10R-N48	Rúd	Neodímium	N48	5	10	185
N5x16R-N35	Rúd	Neodímium	N35	5	16	220
N6x1K-N48	Korong	Neodímium	N48	6	1	130
N6x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	6	2	130
N6x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	6	2	135

N6x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	6	3	135
N6x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	6	3	150
N6x4K-N48	Korong	Neodímium	N48	6	4	155
N6x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	6	5	155
N6x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	6	5	160
N6x8R-N48	Rúd	Neodímium	N48	6	8	180
N6x10R-N35	Rúd	Neodímium	N35	6	10	185
N6x10R-N48	Rúd	Neodímium	N48	6	10	195
N6x12R-N35	Rúd	Neodímium	N35	6	12	200
N6x12R-N35EH	Rúd	Neodímium	N35EH	6	12	575
N6x12R-N48	Rúd	Neodímium	N48	6	12	215
N6x15R-N35	Rúd	Neodímium	N35	6	15	240
N6x15R-N48	Rúd	Neodímium	N48	6	15	255
N6x25R-N35	Rúd	Neodímium	N35	6	25	510
N6x25R-N48	Rúd	Neodímium	N48	6	25	550
N6,35x12,7R-N42	Rúd	Neodímium	N42	6,35	12,7	270
N7x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	7	2	140
N7x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	7	5	160
N7x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	7	5	175
N7x7K-N48	Korong	Neodímium	N48	7	7	210
N7x10R-N35	Rúd	Neodímium	N35	7	10	200
N7x10R-N48	Rúd	Neodímium	N48	7	10	210
N8x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	8	2	150
N8x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	8	3	155
N8x4K-N35	Korong	Neodímium	N35	8	4	175
N8x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	8	5	190
N8x6K-N35	Korong	Neodímium	N35	8	6	200
N8x6K-N48	Korong	Neodímium	N48	8	6	210
N8x8K-N35	Korong	Neodímium	N35	8	8	240
N8x8K-N48	Korong	Neodímium	N48	8	8	265
N8x10R-N35	Rúd	Neodímium	N35	8	10	265
N8x10R-N48	Rúd	Neodímium	N48	8	10	285
N8x20R-N48	Rúd	Neodímium	N48	8	20	510
N8x40R-N35	Rúd	Neodímium	N35	8	40	665
N8x40R-N48	Rúd	Neodímium	N48	8	40	670

**Neodímium – Korong / 9 mm – 15 mm – ig**

N10x1K-N35	Korong	Neodímium	N35 Ni	10	1	160
N10x1,5K-N35	Korong	Neodímium	N35	10	1,5	165
N10x1,5K-N48	Korong	Neodímium	N48	10	1,5	175
N10x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	10	2	175
N10x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	10	2	185
N10x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	10	3	195
N10x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	10	3	210
N10x3K-N50	Korong	Neodímium	N50	10	3	240
N10x4K-N35	Korong	Neodímium	N35	10	4	220
N10x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	10	5	235
N10x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	10	5	250
N10x5K-N48*	Korong	Neodímium	N48	10	5	250
N10x7K-N35	Korong	Neodímium	N35	10	7	250
N10x8K-N48	Korong	Neodímium	N48	10	8	295
N10x10K-N48	Korong	Neodímium	N48	10	10	325
N10x10K-N48*	Korong	Neodímium	N48	10	10	325
N10x20R-N35	Rúd	Neodímium	N35	10	20	530
N10x20R-N48*	Rúd	Neodímium	N48	10	20	530
N10x20R-N48	Rúd	Neodímium	N48	10	20	570
N11x2,2K-N35	Korong	Neodímium	N35	11	2,2	210
N11x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	11	5	290
N11x5K-N48*	Korong	Neodímium	N48	11	5	290
N12x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	12	3	325
N12x3K-N50	Korong	Neodímium	N50	12	3	355
N12x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	12	5	345
N12x8K-N35	Korong	Neodímium	N35	12	8	390
N13x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	13	2	225
N13x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	13	5	270
N14x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	14	5	380
N14x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	14	5	420
N14x8K-N48	Korong	Neodímium	N48	14	8	555
N15x2,5K-N48	Korong	Neodímium	N48	15	2,5	385
N15x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	15	5	450
N15x45R-N35	Rúd	Neodímium	N35	15	45	1780

**Neodímium – Korong / 16 mm – 30 mm –ig**

N16x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	16	3	480
N16x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	16	3	500
N16x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	16	5	485
N17,5x10K-N35	Korong	Neodímium	N35	17,5	10	840
N17,5x10K-N48	Korong	Neodímium	N48	17,5	10	875
N17,5x10K-N48*	Korong	Neodímium	N48	17,5	10	875
N18x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	18	3	530
N18x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	18	3	555
N18x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	18	5	560
N18x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	18	5	610
N18x10K-N35	Korong	Neodímium	N35	18	10	860
N18x10K-N48	Korong	Neodímium	N48	18	10	890
N18x10K-N50	Korong	Neodímium	N50	18	10	915
N18x15K-N35	Korong	Neodímium	N35	18	15	1060
N18x15K-N48	Korong	Neodímium	N48	18	15	1160
N18x15K-N50	Korong	Neodímium	N50	18	15	1420
N19,5x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	19,5	2	505
N20x1K-N35	Korong	Neodímium	N35	20	1	485
N20x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	20	2	510
N20x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	20	3	550
N20x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	20	3	575
N20x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	20	5	570
N20x20K-N48	Korong	Neodímium	N48	20	20	1585
N22x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	22	5	615
N25x3K-N35	Korong	Neodímium	N35	25	3	570
N25x3K-N48	Korong	Neodímium	N48	25	3	610
N25x5K-N48	Korong	Neodímium	N48	25	5	645
N25x10K-N48	Korong	Neodímium	N48	25	10	1920
N30x2K-N48	Korong	Neodímium	N48	30	2	706
N30x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	30	5	945
N30x10K-N48	Korong	Neodímium	N48	30	10	2050
N30x30K-N48	Korong	Neodímium	N48	30	30	5945

**Neodímium – Korong / 35 mm – 80 mm – ig**

N40x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	40	5	1450
------------	--------	-----------	-----	----	---	------

N40x10K-N48	Korong	Neodímium	N48	40	10	3200
N40x12K-N50	Korong	Neodímium	N50	40	12	4875
N40x15K-N35	Korong	Neodímium	N35	40	15	4105
N45x30K-N48	Korong	Neodímium	N48	45	30	14530
N50x2K-N35	Korong	Neodímium	N35	50	2	1270
N50x5K-N35	Korong	Neodímium	N35	50	5	2030
N50x15K-N48	Korong	Neodímium	N48	50	15	6555
N50x25K-N48	Korong	Neodímium	N48	50	25	13090
N60x10K-N35	Korong	Neodímium	N35	60	10	4715
N60x10K-N48	Korong	Neodímium	N48	60	10	7470
N60x30K-N48	Korong	Neodímium	N48	60	30	Árajánlat alapján
N60x20K-N35	Korong	Neodímium	N35	60	20	9300
N60x20K-N48	Korong	Neodímium	N48	60	20	13565
N62x10K-N35	Korong	Neodímium	N35	62	10	6000
N62x20K-N35	Korong	Neodímium	N35	62	20	10415
N70x40K-N35	Korong	Neodímium	N35	70	40	Árajánlat alapján
N70x40K-N48	Korong	Neodímium	N48	70	40	Árajánlat alapján
N80x30K-N48	Korong	Neodímium	N48	80	30	Árajánlat alapján
N19x3x3xKv-N35	Korong,vállas	Neodímium	N35	19	3,0x3,0	1180

## SZAMARIUM COBALT MÁGNESEK

ANYAG	JEL	BH – MAX.						IHC		CURIE PONT	SÚRÚSÉG
		KJ/M <sup>3</sup>	MGOe	T	KGs	KA/M	KOe	KA/M	KOe	Celsius	g/cm <sup>3</sup>
Ce	XGS – 9	65 – 80	8 – 10	0,62	6,20	320	4,0	350	4,4	450 °C	8,0
(Co.Cu. Fe) <sub>5</sub>	XGS – 11	80 – 95	10 – 12	0,65	6,50	340	4,30	365	4,6	450 °C	8,0
(Ce.Sm) (Co.Cu. Fe) <sub>5</sub>	XGS – 13	95 –110	12 – 14	0,70	7,0	360	4,50	400	5,0	550 °C	8,0
	XGS – 15	110 –130	14 – 16	0,75	7,50	400	5,00	440	5,5	550 °C	8,0
(Sm.Pr) Co <sub>5</sub>	XGS – 17	130 –145	16 – 18	0,82	8,20	600	7,50	1 195	15,0	750 °C	8,1
	XGS – 19	145 –160	18 – 20	0,85	8,50	620	7,80	1 195	15,0	750 °C	8,1
Sm <sub>2</sub> (Co.Cu.Fe.Zr <sub>1</sub> ) <sub>5</sub>	XGS – 22	160 –184	20 – 23	0,95	9,50	640	8,00	1 195	15,0	800°C	8,2
	XGS – 25	184 –208	23 – 26	1,0	10,0	680	8,50	1 195	15,0	800°C	8,2

**Szamárium Cobalt - KORONG / GYŰRŰ**

<b>CIKKSZÁM</b>	<b>Forma</b>	<b>Típus</b>		<b>D(mm)</b>		<b>H(mm)</b>	<b>Bruttó Ft/db</b>
SmCo17/9,5x9,5K	Korong	Szamárium-Cobalt	17	9,5		9,5	745
SmCo20x1K	Korong	Szamárium-Cobalt		20		1	915
SmCo27,4x4,5K	Korong	Szamárium-Cobalt		27,4		4,5	1025
SmCo13x9,5x4K	Gyűrű	Szamárium-Cobalt		13	9,5	4	530